

Yale

Hidravlična dvigalka JH, Nosilnost: 6t



Podatki za naročanje

Številka za naročanje	086045 6
GTIN	4025092162746
Razred artikla	08Y

Opis

Izvedba:

Robustna konstrukcija z velikim podstavkom za stabilno postavitvev, z merilnikom in omejevalnikom tlaka. Mehko gibljiva ročica črpalke s prilegom za krmiljenje ventilov. Narebreni nastavek se lahko odvijje z dvigalko.

Tehnični opis

Maksimalna nosilnost	6 t
Višina hoda	130 mm
Minimalna vgradna višina	219 mm
Vrsta izdelka	Dvigalka za vozilo / dvigalka za stroje