

Garant

**GARANT Softcut® rezkalna glava za kotno rezkanje 90° MTC, z navojem, Ø D/
število rezil Z: 32/8mm**

**Podatki za naročanje**

Številka za naročanje	215615 32/8
GTIN	4045197409980
Razred artikla	210

Opis**Izvedba:**

Precizni rezkarji za kotno rezkanje z neenakomerno razdelitvijo za zelo miren tek, najvišjo natančnost in rezalno zmogljivost. **Nova generacija** visokozmogljivih rezkarjev za kotno rezkanje z obračalnimi ploščicami **s posebno geometrijo za manjšo silo rezanja za MTC uporabo pri nestabilnih razmerah ali za vretena z manjšo pogonsko močjo.**

Uporaba:

Za kotno rezkanje z velikimi globinami, tudi v polno. Univerzalna uporaba za vse vrste jeklenih materialov, kot tudi nerjavnih.

Rezervni del:

Garnitura vijakov za obračalno ploščico art. 219827 (6IP; 0,45 Nm).

Napotek:

Uporabite momentni izvijač GARANT TQ art. **211750 vel. 0,45** s stebлом art. **674252 vel. 6IP**. Pri uporabi obračalnih ploščic z radijem več kot 2 mm je treba ležišče ploščice prilagoditi.

Tehnični opis

Vpenjalni navoj M	M16
primerna obračalna rezalna ploščica	AP.. 0602..
Celotna dolžina L_{celotna}	35 mm
Ø rezila D_c	32 mm

Garnitura vijakov za obračalne ploščice	219827 (6IP; 0,45 Nm)
Ø D ₁ h6	17 mm
Ø D ₂	28,7 mm
Število rezil Z	8
Vrtalno cirkularno rezkanje Ø D _{maks}	62 mm
Vrtalno cirkularno rezkanje a _p	0,9 mm
Vrtalno cirkularno rezkanje Ø D _{min}	62 mm
Kot rampe α _{maks}	0,4 stopinj
Dolžina rampe L za α _{maks}	28,85 mm
Serija	Softcut®
Ø D ₃	30 mm
Izvedba držala	z navojem
Nastavni kot κ	90 stopinj
Uporaba za rezkanje	Poševno pogrezanje
Uporaba za rezkanje	Cirkularno rezkanje
Uporaba za rezkanje	Kotno rezkanje
Delitev rezil	neenakomerna
z notranjim hlajenjem	da
Strategija odrezovanja	MTC
Zamenjava orodja	PowerCard
Vrsta izdelka	Kotni rezkar

Pribor

Garnitura vijakov za obračalne ploščice 10-delne	219827
Momentni izvijač, fiksno nastavljen nastavljeni vrtilni moment 0,45 Nm	211750 0,45
PrecisionBit za Torx Plus®, 1/4 cole E 6,3 Profil Torx Plus® 6IP	674252 6IP