

Yale

Hidravlična ročna črpalka HPS, Število stopnic/prostornina rezervoarja: 1/0,7l



Podatki za naročanje

Številka za naročanje	086050 1/0,7
GTIN	4025092159081
Razred artikla	08Y

Opis

Izvedba:

Vsi vgradni in sestavni delu ustrezajo **metričnim standardom**, kar znatno olajša vgradnjo in vzdrževanje pa tudi nabavo nadomestnih delov. **100 % združljivost** z vsemi hidravličnimi sistemi za 700 barov.

2-stopenjske ročne črpalke **s hitrim hodom** (razen vel. 1/0,7). Avtomatski preklop iz prve na drugo stopnjo. **S tlačnimi omejevalnimi ventili nastavljive od 0 – 700 barov. V celoti kovinska konstrukcija** s priročnim, fino nastavljivim odtočnim ventilom, odzračevalnim in polnilnim vijakom za olje ter z nosilnim ušesom na ročaju.

Obseg dobave:

Vključno z oljem, brez manometra.

Napotek:

Zaprti sistemi so tovarniško montirani, napolnjeni in odzračeni.

Za hidravlične ročne tlačilke glejte art. 086050, za hidravlične cevi art. 086081, za manometre art. 086087.

Tehnični opis

Pretok olja pri obremenjenem hodu (2. stopnja)	2 ml
Število tlačnih stopenj	1
Uporabna prostornina rezervoarja za olje	700 ml
Masa	7 kg

Vrsta izdelka

Hidravlična ročna tlačilka

Pribor

Garnitura manometrov GYA-63 Območje prikaza 0-1000
bar

086087 0-1000