

Garant**SNHX 1203 nevtralna, Tip: ST900****Podatki za naročanje**

| | |
|-----------------------|---------------|
| Številka za naročanje | 218591 ST900 |
| GTIN | 4045197656391 |
| Razred artikla | 21A |

Opis**Napotek:**Orientacijske vrednosti za a_e maks.**Tehnični opis**

| | |
|-------------------------------|-----------|
| Podajanje f_z na zob | 0,08 mm |
| Tip | ST900 |
| Širina posnetja | 0,25 mm |
| Zvrst | HB7525 |
| Debelina ploščice E | 3,2 mm |
| ISO-oznaka obračalne ploščice | SNHX 1203 |
| Rezalni material | HM |
| Debelina plošče | 3,2 mm |
| za širino zareze a_p | 6 mm |

| | |
|-----------------------------------|--|
| Število zamenljivih ploščic/rezil | 4 |
| Vrsta izdelka | Obračalne rezalne ploščice za rezkanje |