

**Mahr****Digitalno pomično merilo MarCal brez merilnih konic, Merilno območje: 800mm****Podatki za naročanje**

Številka za naročanje	415322 800
GTIN	4059192064778
Razred artikla	43A

**Opis****Izvedba:**

**Neposredno odčitavanje na preglednem, velikem digitalnem prikazovalniku. Merilne površine so zelo fino lepane.** REFERENČNI merilni sistem shrani nastavljeni ničelni položaj in ga ohrani tudi po ponovnem vklopu. Funkcija zaklepanja napake meritev zaradi neželenega dotika gumbov za upravljanje.

**Funkcija:**

IP65: Obstajajo zaščita proti curku vode z vseh smeri, zaščita pred vdorom prahu (odpornost proti prahu) in popolna zaščita pred dotikanjem.

**Obseg dobave:**

Vklj. z 1 baterijo art. 081560 vel. CR2032.

**Dodatni pribor:**

Podatkovni kabel art. 498940.

**Tehnični opis**

Odčitavanje	0,01 mm
Kalibriranje	A1
Art. vključenih baterij/akumulatorjev	081560 CR2032
Dolžina konic	150 mm
Radijska naprava	Programska oprema proizvajalca
Število vključenih baterij	1

Odčitavanje	0,0005 col
Vrsta IP-zaščite	IP 65
Preklop odčitavanja	mm / cole
Ø nastavka za notranje merjenje	20 mm
Merilno območje	0 - 800 mm
Točnost	0,05 mm
Napajanje	Baterijsko napajanje
Standard	Tovarniški standard
Vmesnik	USB-vmesnik
Vmesnik	Vmesnik RS232C
Vmesnik	Vmesnik Digimatic
Shranjevanje izmerjenih vrednosti	Sistem MAHR Reference Lock
Merilno orodje	digitalni
Material	Plemenito jeklo, INOX
vse dele	kaljene
Pakiranje	čvrsta škatla
Vrsta izdelka	Digitalno pomično merilo za delavnico

## Storitve

DAkKS-kalibriranjePomična merila/globinska pomična merila maksimalno merilno območje 1000 mm	021010 1000
KalibriranjePomičnih meril/globinskih pomičnih meril maksimalno merilno območje 1000 mm	021000 1000

## Pribor

Gumbasta/posebna baterija Tip baterij CR2032	081560 CR2032
Priključni kabelsimplex z gumbom Data Tip D2	498940 D2
Priključni kabelsimplex z gumbom Data Tip R2	498940 R2
Priključni kabelsimplex z gumbom Data Tip USB2	498940 USB2

