

Yale

Električno verižno dvigalo CPV VEGO, Tip: 0,5-8



Podatki za naročanje

Številka za naročanje	086035 0,5-8
GTIN	2050001790583
Razred artikla	08Y

Opis

Izvedba:

Električno verižno dvigalo s **kavljem za obešanje bremena** v robustni in zanesljivi izvedbi. Vgrajeni **končni stikali** za najvišji in najnižji položaj kavlja podaljšujeta življenjsko dobo drsne sklopke, motorja in ohišja. Pogonska skupina 1 Am, trajanje vklopa 50 % pri neki hitrosti, standardna 3 fazna obratovalna napetost (400 V/50 Hz). Povečana varnost obratovanja zaradi nizke krmilne napetosti 42 V, okrov krmilnega stikala ima stopnjo zaščite IP65, motorji pa IP55.

Napotek:

Izvedbe z 2 hitrostma (fino dviganje), druge višine dviga, podvozje, skladiščenje verige, radijski oddajnik in različica 230 V na zahtevo.

Tehnični opis

Nastavljiva drsna sklopka	da
Tip	0,5-8
Pogonska skupina po FEM/ISO	1AM
Število verig	1

Nosilnost	500 kg
Nosilnost t	0,5 t
Hitrost dviganja	8 m/min
Normalna višina dviga	3 m
Avtomatski izklop	da
Masa	26 kg
Vrsta izdelka	Dvigala