

Mahr**Digitalno globinsko pomično merilo IP 67 s podatkovnim izhodom, Merilno območje: 150mm****Podatki za naročanje**

Številka za naročanje	418704 150
GTIN	4059192064686
Razred artikla	43A

Opis**Izvedba:**

Sodoben, energijsko učinkovit merilni sistem. Vodila so lepana. Preset (prednastavitev enot) na primer za merjenje razdalj z merilnim nastavkom art. 418630. Merilna letev je spredaj opremljena s kaljenim, finim merilnim zatičem Ø 1,5mm, dolžina 5mm.

Dobro čitljiv, kontrasten LCD-prikazovalnik, višina števil 8,5 mm.

Funkcija:

IP67: Obstajajo zaščita proti začasni potopitvi v vodo, zaščita pred vdorom prahu (odpornost proti prahu) in popolna zaščita pred dotikanjem.

Obseg dobave:

Vklj. z 1 baterijo art. 081560 vel. CR2032.

Dodatni pribor:

Dodatni mostiček dolžine 300 mm art. 418610, merilni nastavek za meritev razdalje art. 418630. Podatkovni kabel art. 498940.

Tehnični opis

Dolžina mostička	100 mm
Presek merilne letve	12x3,5 mm
Število vključenih baterij	1
Preklop odčitavanja	0,01 mm
Vmesnik	Vmesnik Digimatic

Vmesnik	Vmesnik USB
Vmesnik	USB-vmesnik
Merilno območje	0 - 150 mm
Odstopanje meritve E MPE	±0,03 mm
Višina števil LCD prikazovalnika	8,5 mm
Vrsta IP-zaščite	IP 67
Preklop odčitavanja	0,0005 col
Kalibriranje	A1
Art. vključenih baterij/akumulatorjev	081560 CR2032
Napajanje	Baterijsko napajanje
Standard	ISO 13385
Preklop odčitavanja	mm / col
Shranjevanje izmerjenih vrednosti	Sistem MAHR Reference Lock
Merilno orodje	digitalni
Material	Plemenito jeklo, INOX
vse dele	kaljeno
Pakiranje	Etui
Vrsta izdelka	Globinsko pomično merilo

Storitve

Kalibriranje pomičnih meril/globinskih pomičnih meril maksimalno merilno območje 200 mm	021000 200
DAkKS-kalibriranje Pomična merila/globinska pomična merila maksimalno merilno območje 200 mm	021010 200

Pribor

Gumbasta/posebna baterija Tip baterij CR2032	081560 CR2032
Dodatni merilni mostiček 300 mm	418610
Merilni nastavek za merjenje razdalje Ø 4 mm	418630

Priključni kabelsimplex z gumbom Data Tip D2	498940 D2
Priključni kabelsimplex z gumbom Data Tip R2	498940 R2
Priključni kabelsimplex z gumbom Data Tip USB2	498940 USB2
Sprejemnik/vmesnik za tipkovnico USB Tip	498965
Oddajnik Tip S4E	498966 S4E
Sprejemnik / vmesnik za tipkovnico USB Tip	498975