

**Mahr****Digitalno globinsko pomično merilo IP 67 s podatkovnim izhodom, Merilno območje: 300mm****Podatki za naročanje**

Številka za naročanje	418704 300
GTIN	4059192064709
Razred artikla	43A

**Opis****Izvedba:**

Sodoben, energijsko učinkovit merilni sistem. Vodila so lepana. Preset (prednastavitev enot) na primer za merjenje razdalj z merilnim nastavkom art. 418630. Merilna letev je spredaj opremljena s kaljenim, finim merilnim zatičem Ø 1,5mm, dolžina 5mm.

Dobro čitljiv, kontrasten LCD-prikazovalnik, višina številc 8,5 mm.

**Funkcija:**

IP67: Obstajajo zaščita proti začasni potopitvi v vodo, zaščita pred vdorom prahu (odpornost proti prahu) in popolna zaščita pred dotikanjem.

**Obseg dobave:**

Vklj. z 1 baterijo art. 081560 vel. CR2032.

**Dodatni pribor:**

Dodatni mostiček dolžine 300 mm art. 418610, merilni nastavek za meritev razdalje art. 418630. Podatkovni kabel art. 498940.

**Tehnični opis**

Dolžina mostička	150 mm
Merilno območje	0 - 300 mm
Presek merilne letve	12×3,5 mm
Odstopanje meritve E MPE	±0,04 mm
Vrsta IP-zaščite	IP 67

Število vključenih baterij	1
Preklop odčitavanja	0,01 mm
Vmesnik	Vmesnik Digimatic
Vmesnik	Vmesnik USB
Vmesnik	USB-vmesnik
Preklop odčitavanja	0,0005 col
Kalibriranje	A1
Višina števil LCD prikazovalnika	8,5 mm
Napajanje	Baterijsko napajanje
Art. vključenih baterij/akumulatorjev	081560 CR2032
Standard	ISO 13385
Preklop odčitavanja	mm / cole
Shranjevanje izmerjenih vrednosti	Sistem MAHR Reference Lock
Merilno orodje	digitalni
Material	Plemenito jeklo, INOX
vse dele	kaljeno
Pakiranje	Etui
Vrsta izdelka	Globinsko pomično merilo

## Storitve

Kalibriranje pomičnih meril/globinskih pomičnih meril maksimalno merilno območje 300 mm	021000 300
DAkS-kalibriranje Pomična merila/globinska pomična merila maksimalno merilno območje 300 mm	021010 300

## Pribor

Gumbasta/posebna baterija Tip baterij CR2032	081560 CR2032
Dodatni merilni mostiček 300 mm	418610
Merilni nastavek za merjenje razdalje Ø 4 mm	418630

Priključni kabelsimplex z gumbom Data Tip D2	498940 D2
Priključni kabelsimplex z gumbom Data Tip R2	498940 R2
Priključni kabelsimplex z gumbom Data Tip USB2	498940 USB2
Sprejemnik/vmesnik za tipkovnico USB Tip	498965
Oddajnik Tip S4E	498966 S4E
Sprejemnik / vmesnik za tipkovnico USB Tip	498975