

**Mahr****Digitalno globinsko pomično merilo za utore IP 67, Merilno območje: 200mm****Podatki za naročanje**

Številka za naročanje	418758 200
GTIN	4059192066123
Razred artikla	43A

**Opis****Izvedba:**

Za merjenje vdolbin, žlebov, utorov, ramen itd. REFERENČNI merilni sistem shrani nastavljeni ničelni položaj in ga ohrani tudi po ponovnem vklopu. Funkcija zaklepanja napake meritev zaradi neželene dotika gumbov za upravljanje. Merilna letev z dvema kljukama. Obe merilni površini sta v eni ravnini.

**Funkcija:**

IP67: Obstajajo zaščita proti začasni potopitvi v vodo, zaščita pred vdorom prahu (odpornost proti prahu) in popolna zaščita pred dotikanjem.

**Obseg dobave:**

1 baterija art. 081560 vel. CR2032.

**Dodatni pribor:**

Podatkovni kabel art. 498940.

**Tehnični opis**

Kalibriranje	A2
Art. vključenih baterij/akumulatorjev	081560 CR2032
Preklop odčitavanja	0,01 mm
Preklop odčitavanja	mm / col
Dolžina mostička	100 mm
Presek merilne letve	12 × 3,5 mm
Preklop odčitavanja	0,0005 col
Merilno območje	0 - 200 mm
Napajanje	Baterijsko napajanje

Vrsta IP-zaščite	IP 67
Odstopanje meritve E MPE	±0,03 mm
Število vključenih baterij	1
Standard	ISO 13385
Vmesnik	Vmesnik USB
Vmesnik	Vmesnik Digimatic
Vmesnik	USB-vmesnik
Shranjevanje izmerjenih vrednosti	Sistem MAHR Reference Lock
Merilno orodje	digitalni
Material	Plemenito jeklo, INOX
Pakiranje	Etui
Vrsta izdelka	Globinsko pomično merilo za utore

## Storitve

DAkS-kalibriranjeKljukasto globinsko pomično merilo maksimalno merilno območje 200 mm	021230 200
KalibriranjeKljukasto globinsko pomično merilo maksimalno merilno območje 200 mm	021220 200

## Pribor

Gumbasta/posebna baterija Tip baterij CR2032	081560 CR2032
Pokrov predala za baterije	412235