

Mahr**Digitalno globinsko pomično merilo za utore IP 67, Merilno območje: 300mm****Podatki za naročanje**

Številka za naročanje	418758 300
GTIN	4059192066130
Razred artikla	43A

Opis**Izvedba:**

Za merjenje vdolbin, žlebov, utorov, ramen itd. REFERENČNI merilni sistem shrani nastavljeni ničelni položaj in ga ohrani tudi po ponovnem vklopu. Funkcija zaklepanja napake meritev zaradi neželene dotika gumbov za upravljanje. Merilna letev z dvema kljukama. Obe merilni površini sta v eni ravnini.

Funkcija:

IP67: Obstajajo zaščita proti začasni potopitvi v vodo, zaščita pred vdorom prahu (odpornost proti prahu) in popolna zaščita pred dotikanjem.

Obseg dobave:

1 baterija art. 081560 vel. CR2032.

Dodatni pribor:

Podatkovni kabel art. 498940.

Tehnični opis

Presek merilne letve	12 × 3,5 mm
Število vključenih baterij	1
Dolžina mostička	150 mm
Preklop odčitavanja	mm / cole
Merilno območje	0 - 300 mm
Art. vključenih baterij/akumulatorjev	081560 CR2032
Kalibriranje	A2

Preklop odčitavanja	0,0005 col
Napajanje	Baterijsko napajanje
Vrsta IP-zaščite	IP 67
Odstopanje meritve E MPE	±0,04 mm
Preklop odčitavanja	0,01 mm
Standard	ISO 13385
Vmesnik	Vmesnik USB
Vmesnik	Vmesnik Digimatic
Vmesnik	USB-vmesnik
Shranjevanje izmerjenih vrednosti	Sistem MAHR Reference Lock
Merilno orodje	digitalni
Material	Plemenito jeklo, INOX
Pakiranje	Etui
Vrsta izdelka	Globinsko pomično merilo za utore

Storitve

Kalibriranje Kljukasto globinsko pomično merilo maksimalno merilno območje 300 mm	021220 300
DAkkS-kalibriranje Pomična merila/globinska pomična merila maksimalno merilno območje 300 mm	021010 300

Pribor

Gumbasta/posebna baterija Tip baterij CR2032	081560 CR2032
Pokrov predala za baterije	412235