

Garant**Potopni rezkar 90°, z navojem, Ø D/število rezil Z: 16/2mm****Podatki za naročanje**

Številka za naročanje	211851 16/2
GTIN	4045197502155
Razred artikla	210

Opis**Izvedba:**

Večja togost orodja zaradi zaščite proti torziji med obračalno ploščico in njenim ležiščem. Priključek navoja omogoča poljubno podaljševanje.

Napotek:

Uporabite momentni izvijač GARANT TQ art. **211750 vel. 0,9** s stebлом art. **674252 vel. 7IP**.

Tehnični opis

Ø D ₂	12,7 mm
Ø D ₁ h ₆	8,5 mm
Garnitura vijakov za obračalne ploščice	219801 (7IP; 0,9 Nm)
primerna obračalna rezalna ploščica	VDGT 11T2..
Celotna dolžina L _{celotna}	35 mm
Ø rezila D _c	16 mm
Vpenjalni navoj M	M8
Število rezil Z	2
Vrtalno cirkularno rezkanje a _p	3,5 mm
Vrtalno cirkularno rezkanje Ø D _{min}	30 mm

Dolžina rampe L za α_{maks}	12,4 mm
Vrtalno cirkularno rezkanje $\varnothing D_{\text{maks}}$	30 mm
Kot rampe α_{maks}	6,9 stopinj
$\varnothing D_3$	14 mm
Izvedba držala	z navojem
Nastavni kot κ	90 stopinj
Uporaba za rezkanje	Poševno pogrezanje
Uporaba za rezkanje z notranjim hlajenjem	Cirkularno rezkanje da
Strategija odrezovanja	MTC
Zamenjava orodja	PowerCard
Vrsta izdelka	Potopni rezkarji

Pribor

PrecisionBit za Torx Plus®, 1/4 cole E 6,3 Profil Torx Plus® 7IP	674252 7IP
Garnitura vijakov za obračalne ploščice 10-delne	219801
Momentni izvijač, fiksno nastavljen nastavljeni vrtilni moment 0,9 Nm	211750 0,9