

Enojni kontrolni trni Točnost 2, Tip: 11



Podatki za naročanje

Številka za naročanje	483910 11
GTIN	2050002076631
Razred artikla	48A

Opis

Izvedba:

Iz kakovostnega jekla za šablone, kaljeni (60 ± 2 HRC) in popuščani. Površina je brušena in lepana. Merilni trni so od $\varnothing 1,5$ mm označeni z mero, 0,1–0,99 mm brez posnetih robov. Od 1,0 mm ena stran s posnetim robom.

Točnost 2: \varnothing merilnega trna $\pm 0,002$ mm.

Uporaba:

Pred uporabo razmastite in po uporabi znova namažite.

Napotek:

Pri naročilu prosimo **dodatno navedite želeni \varnothing** , npr. art. 483900 vel. 5 **10,08** oz. art. 483920 vel. 5 **10,082**.

Tehnični opis

Korak	0,01 mm
Nazivna mera	25 - 29,99 mm
Dolžina merilnih trnov	70 mm
Kalibriranje	L6
Standard	DIN 2269
Kakovost	2
Trdota	60 ± 2 HRC
Material	Jeklo za šablone
Vrsta izdelka	Merilni trni

Storitve

DAkS-kalibriranjeMejni kontrolni trn maksimalni Ø 60
mm

028340 60

Kalibriranjemejnega kontrolnega trna maksimalni Ø 60
mm

028300 60