

## Enojni kontrolni trni Točnost 1, Tip: 10



### Podatki za naročanje

Številka za naročanje	483940 10
GTIN	2050002076679
Razred artikla	48A

### Opis

#### Izvedba:

Merilni trni iz legiranega orodnega jekla  $60 \pm 2$  HRC. Merilni trn: kaljen, popuščan, brušen in lepan. Držalo: vgravirana vrednost  $\emptyset$ .

#### Napotek:

Pri naročilu **dodatno navedite zeleni premer**, npr. št. 483940 vel. 2, **0,35**.

### Tehnični opis

Preizkusna dolžina	60 mm
Nazivna mera	12 - 13,99 mm
Korak	0,01 mm
Celotna dolžina	95 mm
Kalibriranje	L5
Standard	DIN 2269
Kakovost	1
Trdota	$60 \pm 2$ HRC
Material	Legirano orodno jeklo
Vrsta izdelka	Merilni trni

### Storitve

Kalibriranjemerilnega trna maksimalni $\emptyset$ 20	028240 20
	028260 20

DAkS-kalibriranje Merilni trn maksimalni  $\varnothing$  20

---