

Enojni kontrolni trni Točnost 1, Tip: 7



Podatki za naročanje

Številka za naročanje	483940 7
GTIN	2050002077003
Razred artikla	48A

Opis

Izvedba:

Merilni trni iz legiranega orodnega jekla 60 ± 2 HRC. Merilni trn: kaljen, popuščan, brušen in lepan. Držalo: vgravirana vrednost \emptyset .

Napotek:

Pri naročilu **dodatno navedite zeleni premer**, npr. št. 483940 vel. 2, **0,35**.

Tehnični opis

Nazivna mera	6 - 6,99 mm
Celotna dolžina	90 mm
Korak	0,01 mm
Preizkusna dolžina	60 mm
Kalibriranje	L5
Standard	DIN 2269
Kakovost	1
Trdota	60 ± 2 HRC
Material	Legirano orodno jeklo
Vrsta izdelka	Merilni trni

Storitve

Kalibriranjemerilnega trna maksimalni \emptyset 20	028240 20
	028260 20

DAkS-kalibriranje Merilni trn maksimalni \varnothing 20
