

**Enojni kontrolni trni Točnost 1, Tip: 8****Podatki za naročanje**

Številka za naročanje	483940 8
GTIN	2050002077010
Razred artikla	48A

**Opis****Izvedba:**

Merilni trni iz legiranega orodnega jekla  $60 \pm 2$  HRC. Merilni trn: kaljen, popuščan, brušen in lepan. Držalo: vgravirana vrednost  $\emptyset$ .

**Napotek:**

Pri naročilu **dodatno navedite želeni premer**, npr. št. 483940 vel. 2, **0,35**.

**Tehnični opis**

Preizkusna dolžina	60 mm
Celotna dolžina	90 mm
Korak	0,01 mm
Nazivna mera	7 - 9,99 mm
Kalibriranje	L5
Standard	DIN 2269
Kakovost	1
Trdota	$60 \pm 2$ HRC
Material	Legirano orodno jeklo
Vrsta izdelka	Merilni trni

**Storitve**

Kalibriranjemerilnega trna maksimalni $\emptyset$ 20	028240 20
	028260 20

DAkS-kalibriranjeMerilni trn maksimalni Ø 20