

Enojni kontrolni trni Točnost 1, Tip: 9



Podatki za naročanje

| | |
|-----------------------|---------------|
| Številka za naročanje | 483940 9 |
| GTIN | 2050002077027 |
| Razred artikla | 48A |

Opis

Izvedba:

Merilni trni iz legiranega orodnega jekla 60 ± 2 HRC. Merilni trn: kaljen, popuščan, brušen in lepan. Držalo: vgravirana vrednost \emptyset .

Napotek:

Pri naročilu **dodatno navedite želeni premer**, npr. št. 483940 vel. 2, **0,35**.

Tehnični opis

| | |
|--------------------|-----------------------|
| Korak | 0,01 mm |
| Nazivna mera | 10 - 11,99 mm |
| Celotna dolžina | 95 mm |
| Preizkusna dolžina | 60 mm |
| Kalibriranje | L5 |
| Standard | DIN 2269 |
| Kakovost | 1 |
| Trdota | 60 ± 2 HRC |
| Material | Legirano orodno jeklo |
| Vrsta izdelka | Merilni trni |

Storitve

| | |
|--|-----------|
| Kalibriranjemerilnega trna maksimalni \emptyset 20 | 028240 20 |
| | 028260 20 |

DAkS-kalibriranje Merilni trn maksimalni Ø 20
