

Posamezni merilni trn z ročajem, 3-mestni Točnost 1, Tip: 3



Podatki za naročanje

| | |
|-----------------------|---------------|
| Številka za naročanje | 483942 3 |
| GTIN | 2050002077119 |
| Razred artikla | 48A |

Opis

Izvedba:

Merilni trni iz legiranega orodnega jekla 60 ± 2 HRC. Zatič: kaljen, popuščan, brušen in lepan.
Ročaj: gravirana navedba \emptyset .

Napotek:

Pri naročilu dodatno navedite **želeni premer**, npr. št. 483942 vel. 3, 0,305.

Tehnični opis

| | |
|--------------------|-----------------------|
| Celotna dolžina | 53 mm |
| Preizkusna dolžina | 33 mm |
| Nazivna mera | 0,301 - 0,499 mm |
| Kalibriranje | L5 |
| Korak | 0,001 mm |
| Standard | DIN 2269 |
| Kakovost | 1 |
| Trdota | 60 ± 2 HRC |
| Material | Legirano orodno jeklo |
| Vrsta izdelka | Merilni trn |

Storitve

| | |
|--|-----------|
| Kalibriranjemerilnega trna maksimalni \emptyset 20 | 028240 20 |
| | 028260 20 |

DAkS-kalibriranje Merilni trn maksimalni Ø 20
