

Yale

Hidravlična dvigalka JH, Nosilnost: 8t



Podatki za naročanje

Številka za naročanje	086045 8
GTIN	4025092162753
Razred artikla	08Y

Opis

Izvedba:

Robustna konstrukcija z velikim podstavkom za stabilno postavitvev, z merilnikom in omejevalnikom tlaka. Mehko gibljiva ročica črpalke s prilegom za krmiljenje ventilov. Narebreni nastavek se lahko odvijje z dvigalko.

Tehnični opis

Minimalna vgradna višina	225 mm
Višina hoda	152 mm
Maksimalna nosilnost	8 t
Vrsta izdelka	Dvigalka za vozilo / dvigalka za stroje