

**Garant****Potopni rezkar 93°, z navojem, Ø D/število rezil Z: 16/2mm****Podatki za naročanje**

Številka za naročanje	211852 16/2
GTIN	4045197648563
Razred artikla	210

**Opis****Izvedba:**

Večja togost orodja zaradi zaščite proti torziji med obračalno ploščico in njenim ležiščem. Priključek navoja omogoča poljubno podaljševanje.

**Uporaba:**

Za preprečevanje zatikanja odrezkov, zlasti pri rezkanju globokih žepov.

**Napotek:**

Uporabite momentni izvijač GARANT TQ art. **211750 vel. 0,9** s stebлом art. **674252 vel. 7IP**.

**Tehnični opis**

primerna obračalna rezalna ploščica	VDGT 11T2..
Vpenjalni navoj M	M8
Ø D <sub>1</sub> h <sub>6</sub>	8,5 mm
Garnitura vijakov za obračalne ploščice	219801 (7IP; 0,9 Nm)
Celotna dolžina L <sub>celotna</sub>	35 mm
Ø D <sub>2</sub>	12,7 mm
Ø rezila D <sub>c</sub>	16 mm
Število rezil Z	2
Kot rampe α <sub>maks</sub>	6,9 stopinj

Vrtalno cirkularno rezkanje $\varnothing D_{\min}$	30 mm
Vrtalno cirkularno rezkanje $\varnothing D_{\max}$	30 mm
Vrtalno cirkularno rezkanje $a_p$	3,5 mm
Dolžina rampe L za $\alpha_{\max}$	12,4 mm
$\varnothing D_3$	14 mm
Izvedba držala	z navojem
Nastavni kot $\kappa$	93 stopinj
Uporaba za rezkanje	Poševno pogrezanje
Uporaba za rezkanje	Cirkularno rezkanje
z notranjim hlajenjem	da
Strategija odrezovanja	MTC
Zamenjava orodja	PowerCard
Vrsta izdelka	Potopni rezkarji

## Pribor

Momentni izvijač, fiksno nastavljen nastavljeni vrtilni moment 0,9 Nm	211750 0,9
PrecisionBit za Torx Plus®, 1/4 cole E 6,3 Profil Torx Plus® 7IP	674252 7IP
Garnitura vijakov za obračalne ploščice 10-delne	219801