

Yale

Hidravlična ročna črpalka HPS, Število stopnic/prostornina rezervoarja: 2/0,7l



Podatki za naročanje

Številka za naročanje	086050 2/0,7
GTIN	4025092159098
Razred artikla	08Y

Opis

Izvedba:

Vsi vgradni in sestavni delu ustrezajo **metričnim standardom**, kar znatno olajša vgradnjo in vzdrževanje pa tudi nabavo nadomestnih delov. **100 % združljivost** z vsemi hidravličnimi sistemi za 700 barov.

2-stopenjske ročne črpalke **s hitrim hodom** (razen vel. 1/0,7). Avtomatski preklop iz prve na drugo stopnjo. **S tlačnimi omejevalnimi ventili nastavljive od 0 – 700 barov. V celoti kovinska konstrukcija** s priročnim, fino nastavljivim odtočnim ventilom, odzračevalnim in polnilnim vijakom za olje ter z nosilnim ušesom na ročaju.

Obseg dobave:

Vključno z oljem, brez manometra.

Napotek:

Zaprti sistemi so tovarniško montirani, napolnjeni in odzračeni.

Za hidravlične ročne tlačilke glejte art. 086050, za hidravlične cevi art. 086081, za manometre art. 086087.

Tehnični opis

Masa	7 kg
Pretok olja pri praznem hodu (1. stopnja)	11 ml
Uporabna prostornina rezervoarja za olje	700 ml
Pretok olja pri obremenjenem hodu (2. stopnja)	2 ml

Število tlačnih stopenj

2

Vrsta izdelka

Hidravlična ročna tlačilka

PriborGarnitura manometrov GYA-63 Območje prikaza 0-1000
bar

086087 0-1000