

Garant
Potopni rezkar 90°, Držalo Weldon, Ø D/število rezil Z: 25/3mm

Podatki za naročanje

Številka za naročanje	211847 25/3
GTIN	4045197502148
Razred artikla	210

Opis
Izvedba:

Večja togost orodja zaradi zaščite proti torziji med obračalno ploščico in njenim ležiščem.

Napotek:

Uporabite momentni izvijač GARANT TQ art. **211750 vel. 0,9** s stebлом art. **674252 vel. 7IP**.

Tehnični opis

primerna obračalna rezalna ploščica	VDGT 11T2..
Prevesna dolžina L_1	35 mm
Garnitura vijakov za obračalne ploščice	219801 (7IP; 0,9 Nm)
Celotna dolžina $L_{celotna}$	90 mm
Ø držala D_s h6	25 mm
Ø rezila D_c	25 mm
Število rezil Z	3
Vrtalno cirkularno rezkanje Ø D_{min}	48 mm
Kot rampe α_{maks}	4,01 stopinj
Dolžina rampe L za α_{maks}	21,4 mm
Vrtalno cirkularno rezkanje Ø D_{maks}	48 mm

Vrtalno cirkularno rezkanje a _p	3,5 mm
Ø D ₃	23 mm
Izvedba držala	Držalo Weldon
Nastavni kot κ	90 stopinj
Uporaba za rezkanje	Poševno pogrezanje
Uporaba za rezkanje z notranjim hlajenjem	Cirkularno rezkanje
Strategija odrezovanja	da
Zamenjava orodja	MTC
Vrsta izdelka	PowerCard
	Potopni rezkarji

Pribor

PrecisionBit za Torx Plus®, 1/4 cole E 6,3 Profil Torx Plus® 7IP	674252 7IP
Momentni izvijač, fiksno nastavljen nastavljeni vrtilni moment 0,9 Nm	211750 0,9
Garnitura vijakov za obračalne ploščice 10-delne	219801