




Garnitura univerzalnih pomičnih meril IP 67, Merilno območje: 200mm



Podatki za naročanje

Številka za naročanje	415555 200
GTIN	4029713019235
Razred artikla	46P

Opis

Izvedba:

Univerzalno digitalno pomično merilo Pocket Talent za različne notranje in zunanje merjenje (zareze, utori, navoji, itd.). Dobro čitljiv, kontrasten LCD-prikazovalnik, višina števil 7,5 mm. Vklj. s funkcijo PRESET (prednastavitev izmerjene vrednosti).

Funkcija:

IP67: Obstajajo zaščita proti začasni potopitvi v vodo, zaščita pred vdorom prahu (odpornost proti prahu) in popolna zaščita pred dotikanjem.

Obseg dobave:

Pomično merilo, nastavitvena šablona 50 mm, 2 para merilnih nastavkov za notranje in zunanje merjenje. Vklj. z 1 baterijo art. 081560 vel. CR2032.

Dodatni pribor:

Vsa nadomestna in posebna tipala art. 434900 do 434915 z navojem M2,5. Podatkovni kabel art. 498940.

Tehnični opis

Tip baterij	Gumbasta baterija
Točnost	0,03 mm
Dolžina konic	48 mm
Odčitavanje	0,0005 col
Število vključenih baterij	1
Napajanje	Baterijsko napajanje

Art. vključenih baterij/akumulatorjev	081560 CR2032
Odčitavanje	0,01 mm
Vrsta IP-zaščite	IP 67
Merilno območje	0 - 200 mm
Standard	Tovarniški standard
Preklop odčitavanja	mm/cole
Vmesnik	Vmesnik Digimatic
Vmesnik	Vmesnik RS232C
Vmesnik	USB-vmesnik
Merilno orodje	digitalno
Material	Plemenito jeklo, INOX
vse dele	kaljeno
Pakiranje	čvrsta škatla
Kalibriranje	A1
Vrsta izdelka	univerzalnih pomičnih meril

Storitve

Kalibriranje pomičnih meril/globinskih pomičnih meril maksimalno merilno območje 200 mm	021000 200
DAkkS-kalibriranje Pomična merila/globinska pomična merila maksimalno merilno območje 200 mm	021010 200

Pribor

Gumbasta/posebna baterija Tip baterij CR2032	081560 CR2032
--	---------------