

Garant**Potopni rezkar 93°, z navojem, Ø D/število rezil Z: 20/2mm****Podatki za naročanje**

Številka za naročanje	211852 20/2
GTIN	4045197648570
Razred artikla	210

Opis**Izvedba:**

Večja togost orodja zaradi zaščite proti torziji med obračalno ploščico in njenim ležiščem. Prikluček navoja omogoča poljubno podaljševanje.

Uporaba:

Za preprečevanje zatikanja odrezkov, zlasti pri rezkanju globokih žepov.

Napotek:

Uporabite momentni izvijač GARANT TQ art. **211750 vel. 0,9** s stebлом art. **674252 vel. 7IP**.

Tehnični opis

Garnitura vijakov za obračalne ploščice	219801 (7IP; 0,9 Nm)
Ø D ₁ h ₆	10,5 mm
Ø D ₂	17,7 mm
Ø rezila D _c	20 mm
primerna obračalna rezalna ploščica	VDGT 11T2..
Celotna dolžina L _{celotna}	35 mm
Vpenjalni navoj M	M10
Število rezil Z	2
Vrtalno cirkularno rezkanje Ø D _{maks}	38 mm

Vrtalno cirkularno rezkanje a_p	3,5 mm
Dolžina rampe L za α_{maks}	16,4 mm
Vrtalno cirkularno rezkanje $\varnothing D_{min}$	38 mm
Kot rampe α_{maks}	5,23 stopinj
$\varnothing D_3$	18 mm
Izvedba držala	z navojem
Nastavni kot κ	93 stopinj
Uporaba za rezkanje	Poševno pogrezanje
Uporaba za rezkanje	Cirkularno rezkanje
z notranjim hlajenjem	da
Strategija odrezovanja	MTC
Zamenjava orodja	PowerCard
Vrsta izdelka	Potopni rezkarji

Pribor

Momentni izvijač, fiksno nastavljen nastavljeni vrtilni moment 0,9 Nm	211750 0,9
Garnitura vijakov za obračalne ploščice 10-delne	219801
PrecisionBit za Torx Plus®, 1/4 cole E 6,3 Profil Torx Plus® 7IP	674252 7IP