

Garant**Rezkar za posnemanje robov, z izvrtino, Kot γ : 40stopinj****Podatki za naročanje**

| | |
|-----------------------|---------------|
| Številka za naročanje | 215700 40 |
| GTIN | 4045197658173 |
| Razred artikla | 210 |

Opis**Napotek:**

- Priporočljive rezalne obračalne ploščice za posnemanje: Art. 215720; 215724; 215728; 215744; 215758.
- Pri uporabi drugih rezalnih obračalnih ploščic se lahko skrajša življenjska doba oziroma zmanjša kakovost obdelave.
- Uporabite GARANT momentni izvijač TQ art. 211750 vel. 5,0 z rezilom art. 674252 vel. 15IP.

Tehnični opis

| | |
|---|-----------------------|
| maksimalni $\varnothing D_1$ | 84 mm |
| Garnitura vijakov za obračalne ploščice | 219811 (15IP; 5,0 Nm) |
| minimalni $\varnothing D$ | 35 mm |
| dosegljiva višina posnetja h | 19 mm |
| Celotna dolžina L_{celotna} | 50 mm |
| dosegljiva dolžina posnetja l | 30 mm |

| | |
|-------------------------------------|----------------------------|
| dosegljiva širina posnetja b | 24,5 mm |
| Kot γ | 40 stopinj |
| \varnothing vpenjalne izvrtine | 27 mm |
| primerna obračalna rezalna ploščica | AP.. 1604.. |
| efektivno število rezil Z_{ef} | 3 |
| Podajanje na zob pri h_{maks} | 0,16 mm |
| Število rezalnih obračalnih ploščic | 6 |
| Izvedba držala | z izvrtino |
| z notranjim hlajenjem | da |
| Zamenjava orodja | PowerCard |
| Vrsta izdelka | Rezkar za posnemanje robov |

Pribor

| | |
|---|-------------|
| Garnitura vijakov za obračalne ploščice 10-delne | 219811 |
| Momentni izvijač, fiksno nastavljen nastavljeni vrtilni moment 5,0 Nm | 211750 5,0 |
| PrecisionBit za Torx Plus®, 1/4 cole E 6,3 Profil Torx Plus® 15IP | 674252 15IP |