

**Garant****Garnitura rezil HiPer-Drill h7, HB7630, Ø D: 20,75 mm****Podatki za naročanje**

|                       |               |
|-----------------------|---------------|
| Številka za naročanje | 231650 20,75  |
| GTIN                  | 4045197605047 |
| Razred artikla        | 21M           |

**Opis****Izvedba:**

Prizmatično brušena rezila za natančno pozicioniranje in trdno namestitev.

Natančnost krožnega teka v nameščenem stanju  $\leq 20 \mu\text{m}$ . Za izvrtine do točnosti IT9.

**Napotek:**

Druge mere so dobavljive po ponudbi. Rezalni podatki veljajo za osnovni element  $5 \times D$ .

Za določevanje pilotnih izvrtin se uporabljajo izključno rezalni vložki enakega tipa.

Kot konice: 135 stopinj

Za osnovni element Ø D: 20 mm

Podajanje f v jeklo  $> 900 \text{ N/mm}^2$ : 0,22 mm/v

**Tehnični opis**

|  |           |
|--|-----------|
| Ø D  | 20,75 mm  |
| Podajanje f v jeklo $> 900 \text{ N/mm}^2$ | 0,22 mm/v |
| Za osnovni element Ø D                     | 20 mm     |
| Število zamenljivih ploščic/rezil          | 1         |

|                  |                           |
|------------------|---------------------------|
| Zvrst            | HB7630                    |
| Rezalni material | Karbidna trdina           |
| Kot konice       | 135 stopinj               |
| Število rezil Z  | 2                         |
| Vrsta izdelka    | Rezalni vložek za vrtanje |

---

**Pribor**

|                            |            |
|----------------------------|------------|
| Vijak Torx Plus® Pogon 9IP | 231999 9IP |
|----------------------------|------------|