

Garant**Kotni rezkar 90° kratki, Držalo Weldon, Ø D/število rezil Z: 40/4mm**

Podatki za naročanje

Številka za naročanje	215705 40/4
GTIN	4045197410573
Razred artikla	210

Opis

Izvedba:

Kotni rezkar z neenakomerno razdelitvijo za miren tek.

Napotek:

Uporabite momentni izvijač GARANT TQ art. **211750 vel. 5,0** s stebлом art. **674252 vel. 15IP**.

Tehnični opis

Celotna dolžina L_{celotna}	115 mm
Ø držala D_s h6	32 mm
Prevesna dolžina L_1	55 mm
Garnitura vijakov za obračalne ploščice	219812 (15IP; 5,0 Nm)
Ø rezila D_c	40 mm
primerna obračalna rezalna ploščica	AP.. 16..
Število rezil Z	4
Izvedba držala	Držalo Weldon

Nastavni kot κ	90 stopinj
Uporaba za rezkanje	Kotno rezkanje
Delitev rezil	neenakomerna
z notranjim hlajenjem	da
Zamenjava orodja	PowerCard
Vrsta izdelka	Kotni rezkar

Pribor

PrecisionBit za Torx Plus®, 1/4 cole E 6,3 Profil Torx Plus® 15IP	674252 15IP
Momentni izvijač, fiksno nastavljen nastavljeni vrtilni moment 5,0 Nm	211750 5,0
Garnitura vijakov za obračalne ploščice 10-delne	219812