

# Yale

## Hidravlična dvigalka JH, Nosilnost: 12t



### Podatki za naročanje

|                       |               |
|-----------------------|---------------|
| Številka za naročanje | 086045 12     |
| GTIN                  | 4025092162760 |
| Razred artikla        | 08Y           |

### Opis

#### Izvedba:

Robustna konstrukcija z velikim podstavkom za stabilno postavitvev, z merilnikom in omejevalnikom tlaka. Mehko gibljiva ročica črpalke s prilegom za krmiljenje ventilov. Narebreni nastavek se lahko odvjie z dvigalko.

### Tehnični opis

|                          |   |
|--------------------------|---|
| Minimalna vgradna višina | 240 mm                                  |
| Višina hoda              | 153 mm                                  |
| Maksimalna nosilnost     | 12 t                                    |
| Vrsta izdelka            | Dvigalka za vozilo / dvigalka za stroje |