

**Garant**
**Rezkar za posnemanje robov, z izvrtino, Kot  $\gamma$ : 15stopinj**

**Podatki za naročanje**

Številka za naročanje	215700 15
GTIN	4045197410504
Razred artikla	210

**Opis**
**Napotek:**

- **Priporočljive rezalne obračalne ploščice za posnemanje: Art. 215720; 215724; 215728; 215744; 215758.**
- **Pri uporabi drugih rezalnih obračalnih ploščic se lahko skrajša življenjska doba oziroma zmanjša kakovost obdelave.**
- **Uporabite GARANT momentni izvijač TQ art. 211750 vel. 5,0 z rezilom art. 674252 vel. 15IP.**

**Tehnični opis**

primerna obračalna rezalna ploščica	AP.. 1604..
Garnitura vijakov za obračalne ploščice	219811 (15IP; 5,0 Nm)
dosegljiva dolžina posnetja l	30 mm
Celotna dolžina $L_{\text{celotna}}$	50 mm
efektivno število rezil $Z_{\text{ef}}$	3
dosegljiva širina posnetja b	29,5 mm

maksimalni $\varnothing D_1$	94 mm
dosegljiva višina posnetja h	8 mm
$\varnothing$ vpenjalne izvrtine	27 mm
minimalni $\varnothing D$	35,4 mm
Kot $\gamma$	15 stopinj
Podajanje na zob pri $h_{maks}$	0,4 mm
Število rezalnih obračalnih ploščic	6
Izvedba držala	z izvrtino
z notranjim hlajenjem	da
Zamenjava orodja	PowerCard
Vrsta izdelka	Rezkar za posnemanje robov

## Pribor

PrecisionBit za Torx Plus®, 1/4 cole E 6,3 Profil Torx Plus® 15IP	674252 15IP
Garnitura vijakov za obračalne ploščice 10-delne	219811
Momentni izvijač, fiksno nastavljen nastavljeni vrtilni moment 5,0 Nm	211750 5,0