

SONO  SWISS<sup>®</sup>**Čistilno sredstvo za ultrazvočno čiščenje, I: T1****Podatki za naročanje**

Številka za naročanje	082930 T1
GTIN	2050000969089
Razred artikla	04E

**Opis****Izvedba:**

Izjemno učinkovito koncentrirano čistilo na vodni osnovi (izjema: T3 praškasto); posebej razvito za uporabo v ultrazvočnih čistilnih napravah; biološko razgradljivo. Izredno izdatni **koncentrati** podaljšajo življenjsko dobo naprav, imajo tudi sami dolgo življenjsko dobo in so biološko razgradljivi. Koncentrirana čistila so razvita posebej za ultrazvočne čistilne naprave (penjenje ipd.) in so zato primerna za čiščenje v običajnih ultrazvočnih čistilnih kadeh s frekvenco 25 do 130 kHz. Pri tem ultrazvok ustvarja majhne kavitacijske mehurčke, ki v povezavi s pravim čistilnim sredstvom pazljivo, vendar učinkovito odstranijo umazanijo. Druga čistilna sredstva, ki niso namenjena za to uporabo, morda vsebujejo ione, ki pospešujejo odnašanje materiala in korozijo. Močni pospeševalci korozije, ki skrajšujejo obstojnost, so npr. halogenski ioni. Glede tega so najbolj agresivni kloridi in fluoridi v kislem mediju.

**Uporaba:**

Za ultrazvočne čistilne naprave (npr. art. 082922; 082923; 082924; 082925).

**Napotek:**

Druga specialna čistilna sredstva in druge velikosti embalaže do dobavljive po naročilu. Ni dobavljivo v vseh državah.

Preglednico za uporabo najdete na naslednji strani kataloga. **Skladiščenje** samo v zaprti originalni posodi pri temperaturi med -5 °C in 30 °C.

Zavarujte pred **vročino in neposredno sončno svetlobo**.

**Ne skladiščite skupaj** s kislinami.

Oznaka za nevarne snovi: GHS05 jedko  
Polnilna količina tekočine: 2,5 l

## Tehnični opis

Vrsta čistilnega sredstva	Čistilo za jeklo in plemenite kovine
Polnilna količina tekočine	2,5 l
Oznaka za nevarne snovi	GHS05 jedko
Čas delovanja	3 - 5 min
Temperatura skladiščenja	-5 - 30 °C
Mešalno razmerje	3 - 8 %