



Večfunkcijsko olje, Vsebina: 500 ml



Podatki za naročanje

Številka za naročanje	083000 500
GTIN	5032227690349
Razred artikla	08E

Opis

Izvedba:

Po vsem svetu uveljavljeno večfunkcijsko olje WD-40 je skoraj brez vonja, polnjeno z okolju prijaznim potisnim plinom, brez vsebnosti teflona, smole, silikona in kislin.

Uporaba:

- **Odstranjevalec rje z izrazitim kapilarnim delovanjem – odstranjuje zarjavele vijajčne zveze in sprijete vijake ter matice v zelo kratkem času.**
- **Čistilo: odstranjuje tudi najtrdovratnejšo umazanijo, se ne zlepi ali strdi.**
- **Mazalno sredstvo za vse drsne površine, fino mehaniko, tečaje, bovdene, ključavnice in okovje.**
- **Zaščita pred korozijo: WD-40 zleze pod vlago in v vse pore materiala, ki ga ščitimo ter ga konzervira. Tako občutljiva in dragocena orodja ohranijo svojo vrednost.**
- **Kontaktni sprej: izrine vlago z električnih sestavnih delov.**

Z gibljivo cevjo za širokokotno oz. točkovno pršenje. Možna je uporaba le v enem od obeh končnih položajev (0°, 90°).

Napotek:

Dovoljenja: med drugim **Rolls Royce, Daimler, Airbus, VW.**

Ni dobavljivo v vseh državah. Hitra dostava ni mogoča.

Izvedba: Sprej

Oznaka za nevarne snovi: GHS02 Vnetljivo

Oznaka za nevarne snovi: GHS07 Pozor

Razred nevarnih snovi: 2.1
Pršilna glava: Smart Straw

Tehnični opis

Pršilna glava	Smart Straw
Oznaka za nevarne snovi	GHS02 Vnetljivo
Oznaka za nevarne snovi	GHS07 Pozor
Barva	svetlo rjava
Oksidativne lastnosti	ne
Razred nevarnih snovi	2.1
Vrelišče	176 °C
Številka UN	UN1950
Topnost v vodi	netopno
Vnetišče	47 °C
Kinematična viskoznost	< 1 mm ² /s
Temperatura skladiščenja	15 - 50 °C
Vsebina	0,5 l
Izvedba	Sprej
Vrsta izdelka	Večnamensko olje / univerzalno olje