

Garant
Kopirni rezkar 0° negativen, cilindrično držalo, Ø D/število rezil Z: 12/3Lmm

Podatki za naročanje

Številka za naročanje	212070 12/3L
GTIN	4045197549655
Razred artikla	210

Opis
Izvedba:

Glava z neenakomerno razdelitvijo za miren tek.

- **Visoka natančnost planega in krožnega teka.**
- **Brezstopenjsko nastavljanje položaja pri obrabi rezalnega roba.**

Napotek:

$a_{p\ maks} = 1,1\text{ mm}$.

Uporabite momentni izvijač GARANT TQ art. **211750 vel. 0,6** s stebлом art. **674252 vel. 6IP**.

Tehnični opis

Celotna dolžina L_{celotna}	120 mm
$\varnothing D_3$	7 mm
Prevesna dolžina L_1	30 mm
\varnothing rezila D_c	12 mm
\varnothing držala $D_s\ h6$	16 mm
Garnitura vijakov za obračalne ploščice	219802 (6IP; 0,6 Nm)
Dolžina $\varnothing d_1$	70 mm
primerna obračalna rezalna ploščica	RD.. 0501
Število rezil Z	3
z notranjim hlajenjem	da
Vrtalno cirkularno rezkanje $\varnothing D_{\text{maks}}$	22 mm

Vrtalno cirkularno rezkanje $\varnothing D_{\min}$	19 mm
Kot rampe α_{\max}	3,5 stopinj
Dolžina rampe L za α_{\max}	5,72 mm
Vrtalno cirkularno rezkanje a_p	1,1 mm
Nastavitveni kot κ	15 – 27 stopinj
Izvedba držala	cilindrično držalo
Rezkarji za ploščice oblike	okrogli
Uporaba za rezkanje	Cirkularno rezkanje
Uporaba za rezkanje	Poševno pogrezanje
Delitev rezil	neenakomerna
Zamenjava orodja	PowerCard
Vrsta izdelka	Kopirni rezkar

Pribor

PrecisionBit za Torx Plus®, 1/4 cole E 6,3 Profil Torx Plus® 6IP	674252 6IP
Momentni izvijač, fiksno nastavljen nastavljeni vrtilni moment 0,6 Nm	211750 0,6
Garnitura vijakov za obračalne ploščice 10-delne	219802