


**Garant****XDHW 10T310, HB7705, Tip: HART****Podatki za naročanje**

Številka za naročanje	211904 HART
GTIN	4045197479679
Razred artikla	21A

**Opis****Napotek:**Orientacijske vrednosti za  $a_e = 0,3 \times D/a_p = 1 \text{ mm}$ .Podajanje  $f_z$ : 0,12 mm**Tehnični opis**

Tip	HART
Podajanje $f_z$	0,12 mm
Radij rezila	1 mm
ISO-oznaka obračalne ploščice	XDHW 10T310
Zvrst	HB7705
Rezalni material	HM
Vrsta izdelka	Obračalne rezalne ploščice za rezkanje

**Uporabniški podatki**

	<b>Primernost</b>	<b>V<sub>c</sub></b>	<b>ISO-oznaka</b>
Jeklo < 60 HRC	primerno	160 m/min	H
Jeklo < 65 HRC	primerno	145 m/min	H
Jeklo < 67 HRC	primerno	130 m/min	H
suho	primerno		
Zrak	primerno		