

**Garant**
**Kopirni rezkar 0° negativen, cilindrično držalo, Ø D/število rezil Z: 10/2mm**


## Podatki za naročanje

Številka za naročanje	212070 10/2
GTIN	4045197606075
Razred artikla	210

## Opis

### Izvedba:

Glava z neenakomerno razdelitvijo za miren tek.

- **Visoka natančnost planega in krožnega teka.**
- **Brezstopenjsko nastavljanje položaja pri obrabi rezalnega roba.**

### Napotek:

$a_{p\text{ maks}} = 1,1 \text{ mm}$ .

Uporabite momentni izvijač GARANT TQ art. **211750 vel. 0,6** s stebлом art. **674252 vel. 6IP**.

## Tehnični opis

Celotna dolžina $L_{\text{celotna}}$	70 mm
Ø držala $D_s$ h6	8 mm
Ø $D_3$	5 mm
primerna obračalna rezalna ploščica	RD.. 0501
Garnitura vijakov za obračalne ploščice	219802 (6IP; 0,6 Nm)
Prevesna dolžina $L_1$	14 mm
Ø rezila $D_c$	10 mm
Število rezil Z	2
z notranjim hlajenjem	da
Vrtalno cirkularno rezkanje Ø $D_{\text{maks}}$	18 mm
Vrtalno cirkularno rezkanje Ø $D_{\text{min}}$	15 mm

Kot rampe $\alpha_{\text{maks}}$	5,37 stopinj
Dolžina rampe L za $\alpha_{\text{maks}}$	3,72 mm
Vrtalno cirkularno rezkanje $a_p$	1,1 mm
Nastavitveni kot $\kappa$	15 – 27 stopinj
Izvedba držala	cilindrično držalo
Rezkarji za ploščice oblike	okrogli
Uporaba za rezkanje	Cirkularno rezkanje
Uporaba za rezkanje	Poševno pogrezanje
Delitev rezil	neenakomerna
Zamenjava orodja	PowerCard
Vrsta izdelka	Kopirni rezkar

## Pribor

Garnitura vijakov za obračalne ploščice 10-delne	219802
PrecisionBit za Torx Plus®, 1/4 cole E 6,3 Profil Torx Plus® 6IP	674252 6IP
Momentni izvijač, fiksno nastavljen nastavljeni vrtilni moment 0,6 Nm	211750 0,6