

Yale

Cilinder z votlim batom YCS, Pritisna sila/hod (t/mm): 12/40



Podatki za naročanje

Številka za naročanje	086070 12/40
GTIN	4025092150873
Razred artikla	08Y

Opis

Izvedba:

Yale hidravlična orodja so izdelana iz kakovostnega **kromolibdenovega jekla** za bistveno večjo trdnost v „elastičnem področju“, kar zagotavlja **zelo dolgo življenjsko dobo**. Vsi vgradni in sestavni delu ustrezajo **metričnim standardom**, kar znatno olajša vgradnjo in vzdrževanje pa tudi nabavo nadomestnih delov. **100 % združljivost** z vsemi hidravličnimi sistemi za 700 barov. Zaradi **skoznje izvrtine** so ti cilindri primerni za uporabo tam, kjer je treba za doseganje velikih sil uporabiti **navojno vreteno**, priključek s hitro spojko.

Vsi vgradni in sestavni delu ustrezajo **metričnim standardom**, kar znatno olajša vgradnjo in vzdrževanje pa tudi nabavo nadomestnih delov. **100 % združljivost** z vsemi hidravličnimi sistemi za 700 barov.

Uporaba:

Napenjanje kovinskih sider, **vtiskanje in iztiskanje** ležajev, osi in gredi, **snemanje** zobnikov in jermenic ter za vlečenje in premikanje težkih konstrukcij.

Obseg dobave:

Vključno s priključkom za stisnjeni zrak 3/8-NPT. Dobava je v obliki, ki je pripravljena za obratovanje, torej vključno s priključno spojko, kaljenim jeklenim pritisnim nastavkom z navojem, **brez** priključnih vodov in adapterja.

Napotek:

Zaprti sistemi so tovarniško montirani, napolnjeni in odzračeni.

Za hidravlične ročne tlačilke glejte art. 086050, za hidravlične cevi art. 086081.

Tehnični opis

Ø skoznje izvrtine	20 mm
--------------------	-------

Višina hoda	40 mm
Zunanji Ø cilindra	70 mm
Masa	3,5 kg
Maksimalna tlačna sila	120 kN
Dolžina v zloženem stanju	142 mm
Prostornina olja	71 ml
Vrsta izdelka	Hidravlični cilinder