

Yale

Hidravlična cev HHC s tovarniško montažo/polnjenjem, Dolžina: 2m



Podatki za naročanje

Številka za naročanje	086081 2
GTIN	2050000970337
Razred artikla	08Y

Opis

Izvedba:

S spojnim priključkom art. 086085 vel. M1 (na strani cilindra) in priključnim navojem 3/8-NPT (na strani črpalke). Zunanji Ø 14 mm; notranji Ø 6,3 mm (nazivna vrednost); razpočni tlak 2800 barov; minimalni polmer upogibanja R = 100 mm.

Le za dobavo v kompletnem hidravličnem sistemu (črpalka, cilinder, cevi) od proizvajalca, s tovarniško montažo, polnjenjem in odzračevanjem.

Vsi vgradni in sestavni delu ustrezajo **metričnim standardom**, kar znatno olajša vgradnjo in vzdrževanje pa tudi nabavo nadomestnih delov. **100 % združljivost** z vsemi hidravličnimi sistemi za 700 barov.

Napotek:

Zaprti sistemi so tovarniško montirani, napolnjeni in odzračeni.

Tehnični opis

Dolžina	2 m
Vrsta izdelka	Hidravlični pribor