

**Garant****Kotni rezkar 90° dolgi, cilindrično držalo, Ø D/število rezil Z: 32/3mm****Podatki za naročanje**

Številka za naročanje	215710 32/3
GTIN	4045197410597
Razred artikla	210

**Opis****Izvedba:**

Kotni rezkar z neenakomerno razdelitvijo za miren tek.

Brez notranjega hlajenja.

**Napotek:**

Uporabite momentni izvijač GARANT TQ art. **211750 vel. 5,0** s stebлом art. **674252 vel. 15IP**.

**Tehnični opis**

Ø rezila $D_c$	32 mm
Prevesna dolžina $L_1$	50 mm
Ø držala $D_s$ h6	32 mm
Celotna dolžina $L_{celotna}$	250 mm
Garnitura vijakov za obračalne ploščice	219812 (15IP; 5,0 Nm)
primerna obračalna rezalna ploščica	AP.. 16..
Število rezil Z	3
Izvedba držala	cilindrično držalo
Nastavni kot $\kappa$	90 stopinj
Uporaba za rezkanje	Kotno rezkanje
Delitev rezil	neenakomerna
z notranjim hlajenjem	ne
Zamenjava orodja	PowerCard

Vrsta izdelka

Kotni rezkar

**Pribor**

Momentni izvijač, fiksno nastavljen nastavljeni vrtilni moment 5,0 Nm

211750 5,0

Garnitura vijakov za obračalne ploščice 10-delne

219812

PrecisionBit za Torx Plus®, 1/4 cole E 6,3 Profil Torx Plus® 15IP

674252 15IP