

**Garant****Kotni rezkar 90°, z izvrtino, Ø D/število rezil Z: 160/10mm**

## Podatki za naročanje

|                       |               |
|-----------------------|---------------|
| Številka za naročanje | 215715 160/10 |
| GTIN                  | 4045197410696 |
| Razred artikla        | 210           |

## Opis

### Izvedba:

Kotni rezkar z neenakomerno razdelitvijo za miren tek. Za vpenjala po DIN 2079 s štirimi dodatnimi pritrdilnimi izvrtinami. Tehnično pogojeno brez notranjega hlajenja.

### Napotek:

Uporabite momentni izvijač GARANT TQ art. **211750 vel. 5,0** s stebлом art. **674252 vel. 15IP**.

## Tehnični opis

|   |                       |
|---|-----------------------|
| Garnitura vijakov za obračalne ploščice | 219812 (15IP; 5,0 Nm) |
| primerna obračalna rezalna ploščica     | AP.. 16..             |
| Ø rezila D <sub>c</sub>                 | 160 mm                |
| Celotna dolžina L <sub>celotna</sub>    | 63 mm                 |
| Ø vpenjalne izvrtine                    | 40 mm                 |
| Število rezil Z                         | 10                    |
| Izvedba držala                          | z izvrtino            |

|                       |                |
|-----------------------|----------------|
| Nastavni kot κ        | 90 stopinj     |
| Uporaba za rezkanje   | Kotno rezkanje |
| Delitev rezil         | neenakomerna   |
| z notranjim hlajenjem | da             |
| Zamenjava orodja      | PowerCard      |
| Vrsta izdelka         | Kotni rezkar   |

## Pribor

|   |             |
|---|-------------|
| Garnitura vijakov za obračalne ploščice 10-delne                      | 219812      |
| Momentni izvijač, fiksno nastavljen nastavljeni vrtilni moment 5,0 Nm | 211750 5,0  |
| PrecisionBit za Torx Plus®, 1/4 cole E 6,3 Profil Torx Plus® 15IP     | 674252 15IP |