

Garant
Kopirni rezkar 0° negativen, z navojem, Ø D: 32mm

Podatki za naročanje

Številka za naročanje	212100 32
GTIN	4045197192486
Razred artikla	210

Opis
Izvedba:

Rezkalna glava z neenakomerno razdelitvijo za miren tek.

- **Visoka natančnost planega in krožnega teka.**
- **Brezstopenjsko nastavljanje položaja pri obrabi rezalnega roba.**

Napotek:

$a_{p\text{maks}} = 1,5 \text{ mm}$.

Uporabite momentni izvijač GARANT TQ art. **211750 vel. 1,2** s stebлом art. **674252 vel. 8IP**.

Tehnični opis

Celotna dolžina L_{celotna}	42 mm
$\varnothing D_1 \text{ h6}$	17 mm
Garnitura vijakov za obračalne ploščice	219803 (8IP; 1,2 Nm)
$\varnothing D_2$	28,7 mm
primerna obračalna rezalna ploščica	RD.. 0702
\varnothing rezila D_c	32 mm
Vpenjalni navoj M	M16
$\varnothing D_3$	25 mm
Število rezil Z	5

z notranjim hlajenjem	da
Dolžina rampe L za α_{maks}	23,21 mm
Vrtalno cirkularno rezkanje $\varnothing D_{\text{min}}$	57 mm
Vrtalno cirkularno rezkanje a_p	1,5 mm
Kot rampe α_{maks}	1,21 stopinj
Vrtalno cirkularno rezkanje $\varnothing D_{\text{maks}}$	62 mm
Izvedba držala	z navojem
Rezkarji za ploščice oblike	okrogli
Uporaba za rezkanje	Cirkularno rezkanje
Uporaba za rezkanje	Poševno pogrezanje
Delitev rezil	neenakomerna
Zamenjava orodja	PowerCard
Vrsta izdelka	Kopirni rezkar

Pribor

Garnitura vijakov za obračalne ploščice 10-delne	219803
PrecisionBit za Torx Plus®, 1/4 cole E 6,3 Profil Torx Plus® 6IP	674252 6IP
Momentni izvijač, fiksno nastavljen nastavljeni vrtilni moment 1,2 Nm	211750 1,2