

**Garant****Rezkar za posnemanje robov, z izvrtino, Kot  $\gamma$ : 60stopinj****Podatki za naročanje**

Številka za naročanje	215795 60
GTIN	4045197383242
Razred artikla	210

**Opis****Napotek:**

Uporabite momentni izvijač GARANT TQ art. **211750 vel. 1,2** s stebлом art. **674252 vel. 8IP**.

**Tehnični opis**

primerna obračalna rezalna ploščica	AP.. 1003
minimalni $\varnothing D$	17 mm
$\varnothing$ vpenjalne izvrtine	16 mm
maksimalni $\varnothing D_1$	45 mm
dosegljiva dolžina posnetja l	27,5 mm
Celotna dolžina $L_{\text{celotna}}$	52 mm
Garnitura vijakov za obračalne ploščice	219814 (8IP; 1,2 Nm)
dosegljiva širina posnetja b	13 mm
Kot $\gamma$	60 stopinj
dosegljiva višina posnetja h	24 mm
efektivno število rezil $Z_{\text{ef}}$	3

Podajanje na zob pri $h_{maks}$	0,12 mm
Število rezalnih obračalnih ploščic	9
Izvedba držala	z izvrtino
z notranjim hlajenjem	da
Zamenjava orodja	PowerCard
Vrsta izdelka	Rezkar za posnemanje robov

## Pribor

Momentni izvijač, fiksno nastavljen nastavljeni vrtilni moment 1,2 Nm	211750 1,2
Garnitura vijakov za obračalne ploščice 10-delne	219814
PrecisionBit za Torx Plus®, 1/4 cole E 6,3 Profil Torx Plus® 8IP	674252 8IP