

**APHT 160416ER-46, SP6519, Tip: UNI****Podatki za naročanje**

Številka za naročanje	215773 UNI
GTIN	4045197503619
Razred artikla	28E

Opis**Napotek:**

Te obračalne ploščice uporabljajte **le z vijakom art. 229908 (15 IP; 5,0 Nm)**. Pri uporabi obračalnih ploščic z $r \geq 3,2$ mm na nosilcih art. 215705, 215710, 215715 in 215717 je treba prilagoditi ležišče ploščice.

Tehnični opis

Tip	UNI
Radij rezila	1,6 mm
ISO-oznaka obračalne ploščice	APHT 160416ER-46
Zvrst	SP6519
Rezalni material	HM
Vrsta izdelka	Obračalne rezalne ploščice za rezkanje

Uporabniški podatki

	Primernost	V_c	ISO-oznaka
Jeklo < 500 N/mm	primerno	250 m/min	P
Jeklo < 750 N/mm	primerno	200 m/min	P
Jeklo < 900 N/mm	primerno	170 m/min	P
Jeklo < 1100 N/mm	primerno	130 m/min	P
Jeklo < 1400 N/mm	primerno	110 m/min	P
INOX < 900 N/mm ²	primerno	180 m/min	M
INOX > 900 N/mm ²	primerno	155 m/min	M
Ti > 850 N/mm ²	primerno	45 m/min	S
GG(G)	primerno	200 m/min	K
Uni	primerno		
mokro maks.	pogojno primerno		
suho	primerno		
Zrak	primerno		