

**Garant**
**Kopirni rezkar 0° negativen, Držalo Weldon, Ø D: 16Lmm**

**Podatki za naročanje**

Številka za naročanje	212090 16L
GTIN	4045197192400
Razred artikla	210

**Opis**
**Izvedba:**

Rezkalna glava z neenakomerno razdelitvijo za miren tek.

- **Visoka natančnost planega in krožnega teka.**
- **Brezstopenjsko nastavljanje položaja pri obrabi rezalnega roba.**

**Napotek:**
 $a_{p\text{ maks}} = 1,5 \text{ mm.}$ 

 Uporabite momentni izvijač GARANT TQ art. **211750 vel. 1,2** s stebлом art. **674252 vel. 8IP**.

**Tehnični opis**

Celotna dolžina $L_{\text{celotna}}$	135 mm
Prevesna dolžina $L_1$	26 mm
Ø rezila $D_c$	16 mm
Garnitura vijakov za obračalne ploščice	219803 (8IP; 1,2 Nm)
Ø $D_3$	9 mm
Dolžina Ø $d_1$	80 mm
Ø držala $D_s$ h6	20 mm
primerna obračalna rezalna ploščica	RD.. 0702
Število rezil Z	2
z notranjim hlajenjem	da
Vrtalno cirkularno rezkanje Ø $D_{\text{maks}}$	30 mm

Vrtalno cirkularno rezkanje $\varnothing D_{\min}$	25 mm
Kot rampe $\alpha_{\max}$	3,89 stopinj
Dolžina rampe L za $\alpha_{\max}$	7,23 mm
Vrtalno cirkularno rezkanje $a_p$	1,5 mm
Nastavitveni kot $\kappa$	15 – 28 stopinj
Izvedba držala	Držalo Weldon
Rezkarji za ploščice oblike	okrogli
Uporaba za rezkanje	Cirkularno rezkanje
Uporaba za rezkanje	Poševno pogrezanje
Delitev rezil	neenakomerna
Zamenjava orodja	PowerCard
Vrsta izdelka	Kopirni rezkar

## Pribor

Momentni izvijač, fiksno nastavljen nastavljeni vrtilni moment 1,2 Nm	211750 1,2
Garnitura vijakov za obračalne ploščice 10-delne	219803
PrecisionBit za Torx Plus®, 1/4 cole E 6,3 Profil Torx Plus® 6IP	674252 6IP