

Garant**APKT 16.08 PDFR, HU7710, Tip: ALU****Podatki za naročanje**

Številka za naročanje	215728 ALU
GTIN	4045197410948
Razred artikla	21A

Opis**Napotek:**

Orientacijske vrednosti veljajo za rezkarje art. od 215705 do 215717: $a_e = 0,3 \times D/a_{p\text{maks.}} = 7 \text{ mm}$.

Tehnični opis

primerna držala	AP..1604
Podajanje f_z na zob	0,18 mm
Tip	ALUMINIJ
Radij rezila	0,8 mm
ISO-oznaka obračalne ploščice	APKT 16.08 PDFR
Zvrst	HU7710
Rezalni material	HM
Debelina plošče	5,05 mm
Vrsta izdelka	Obračalne rezalne ploščice za rezkanje

Uporabniški podatki

	Primernost	V_c	ISO-oznaka
Al umetna masa	primerno	700 m/min	N
Al (kratki odrezki)	primerno	500 m/min	N
Al > 10% Si	primerno	350 m/min	N
mokro maks.	primerno		
suho	pogojno primerno		