

Garant**Rezkar za posnemanje robov, z izvrtino, Kot γ : 20stopinj****Podatki za naročanje**

Številka za naročanje	215795 20
GTIN	4045197658203
Razred artikla	210

Opis**Napotek:**

Uporabite momentni izvijač GARANT TQ art. **211750 vel. 1,2** s stebлом art. **674252 vel. 8IP**.

Tehnični opis

dosegljiva višina posnetja h	9 mm
primerna obračalna rezalna ploščica	AP.. 1003
maksimalni $\varnothing D_1$	69 mm
Garnitura vijakov za obračalne ploščice	219814 (8IP; 1,2 Nm)
dosegljiva širina posnetja b	26 mm
minimalni $\varnothing D$	17 mm
dosegljiva dolžina posnetja l	27,5 mm
efektivno število rezil Z_{ef}	3
Celotna dolžina $L_{celotna}$	52 mm

Ø vpenjalne izvrtine	22 mm
Kot γ	20 stopinj
Podajanje na zob pri h_{maks}	0,3 mm
Število rezalnih obračalnih ploščic	9
Izvedba držala	z izvrtino
z notranjim hlajenjem	da
Zamenjava orodja	PowerCard
Vrsta izdelka	Rezkar za posnemanje robov

Pribor

Momentni izvijač, fiksno nastavljen nastavljeni vrtilni moment 1,2 Nm	211750 1,2
PrecisionBit za Torx Plus®, 1/4 cole E 6,3 Profil Torx Plus® 8IP	674252 8IP
Garnitura vijakov za obračalne ploščice 10-delne	219814