


Garant**Rezkar za posnemanje robov, z izvrtino, Kot γ : 30stopinj****Podatki za naročanje**

Številka za naročanje	215795 30
GTIN	4045197383228
Razred artikla	210

Opis**Napotek:**

Uporabite momentni izvijač GARANT TQ art. **211750 vel. 1,2** s stebлом art. **674252 vel. 8IP**.

Tehnični opis

dosegljiva dolžina posnetja l	27,5 mm
dosegljiva višina posnetja h	13 mm
Ø vpenjalne izvrtine	22 mm
dosegljiva širina posnetja b	24 mm
Garnitura vijakov za obračalne ploščice	219814 (8IP; 1,2 Nm)
minimalni Ø D	17 mm
primerna obračalna rezalna ploščica	AP.. 1003
Kot γ	30 stopinj
maksimalni Ø D ₁	65 mm
efektivno število rezil Z _{ef}	3

Celotna dolžina L_{celotna}	52 mm
Podajanje na zob pri h_{maks}	0,2 mm
Število rezalnih obračalnih ploščic	9
Izvedba držala	z izvrtino
z notranjim hlajenjem	da
Zamenjava orodja	PowerCard
Vrsta izdelka	Rezkar za posnemanje robov

Pribor

PrecisionBit za Torx Plus®, 1/4 cole E 6,3 Profil Torx Plus® 8IP	674252 8IP
Momentni izvijač, fiksno nastavljen nastavljeni vrtilni moment 1,2 Nm	211750 1,2
Garnitura vijakov za obračalne ploščice 10-delne	219814