

HEDI

Halogenski reflektor s stojalom, 230 V, Poraba moči: 400 W



Podatki za naročanje

Številka za naročanje	081222 400
GTIN	4003644013548
Razred artikla	08B

Opis

Izvedba:

Ohišje iz aluminijeve tlačne litine z aluminijastim reflektorjem in sijalko. Zaščita pred brizgajočo vodo. Stikalo za vklop/izklop je nameščeno na ohišju.

Jekleno stojalo z brezstopenjskim nastavljanjem višine od 0,8 m do 1,9 m z ojačevalnimi prečkami in snemljivim halogenskim reflektorjem.

Svetlobni tok: 9200 lm

Razred energijske učinkovitosti : C

Tehnični opis

Razred energijske učinkovitosti	C
Poraba moči	400 W
Svetlobni tok	9200 lm
Sijalke	Halogenska
Nazivna napetost	230 V
Značilnost blagovnega imena	230 V

Pribor

Nadomestna halogenska sijalka Poraba moči 400 W

081225 400