

Garant**Kopirni rezkar 0° negativen, z izvrtino, Ø D/število rezil Z: 52/7mm**

Podatki za naročanje

Številka za naročanje	212125 52/7
GTIN	4045197192615
Razred artikla	210

Opis

Izvedba:

Rezkalna glava z neenakomerno razdelitvijo za miren tek.

- **Visoka natančnost planega in krožnega teka.**
- **Brezstopenjsko nastavljanje položaja pri obrabi rezalnega roba.**

Napotek:

Uporabite momentni izvijač GARANT TQ art. **211750 vel. 3,8** s stebлом art. **674252 vel. 15IP**.

$a_{p\max} = 2$ mm.

Tehnični opis

Garnitura vijakov za obračalne ploščice	219804 (15IP; 3,8 Nm)
primerna obračalna rezalna ploščica	RD..1003
Ø D ₃	42 mm
Ø vpenjalne izvrtine	22 mm
Ø rezila D _c	52 mm
Celotna dolžina L _{celotna}	50 mm
Število rezil Z	7

z notranjim hlajenjem	da
Vrtalno cirkularno rezkanje $\varnothing D_{\min}$	94 mm
Vrtalno cirkularno rezkanje $\varnothing D_{\max}$	102 mm
Vrtalno cirkularno rezkanje a_p	2 mm
Dolžina rampe L za α_{\max}	39,45 mm
Kot rampe α_{\max}	1,02 stopinj
Nastavitveni kot κ	15 – 30 stopinj
Fz Helix	0,7
Izvedba držala	z izvrtino
Rezkarji za ploščice oblike	okrogli
Uporaba za rezkanje	Poševno pogrezanje
Uporaba za rezkanje	Cirkularno rezkanje
Delitev rezil	neenakomerna
Zamenjava orodja	PowerCard
Vrsta izdelka	Kopirni rezkar

Pribor

Garnitura vijakov za obračalne ploščice 10-delne	219804
PrecisionBit za Torx Plus®, 1/4 cole E 6,3 Profil Torx Plus® 15IP	674252 15IP
Momentni izvijač, fiksno nastavljen nastavljeni vrtilni moment 3,8 Nm	211750 3,8