

Garant
Kopirni rezkar 0° negativen, z navojem, Ø D/število rezil Z: 42/5mm


Podatki za naročanje

Številka za naročanje	212135 42/5
GTIN	4045197192752
Razred artikla	210

Opis

Izvedba:

Rezkalna glava z neenakomerno razdelitvijo za miren tek.

- **Visoka natančnost planega in krožnega teka.**
- **Brezstopenjsko nastavljanje položaja pri obrabi rezalnega roba.**

Napotek:

Uporabite momentni izvijač GARANT TQ art. **211750 vel. 3,8** s stebлом art. **674252 vel. 15IP**.

$a_{p\ max} = 2\ mm$.

Tehnični opis

Garnitura vijakov za obračalne ploščice	219804 (15IP; 3,8 Nm)
Ø D ₃	32 mm
Ø D ₁ h6	17 mm
Ø rezila D _c	42 mm
primerna obračalna rezalna ploščica	RD..1003
Ø D ₂	28,7 mm
Celotna dolžina L _{celotna}	42 mm
Vpenjalni navoj M	M16

Število rezil Z	5
z notranjim hlajenjem	da
Dolžina rampe L za α_{maks}	29,45 mm
Vrtalno cirkularno rezkanje $\varnothing D_{\text{min}}$	74 mm
Vrtalno cirkularno rezkanje a_p	2 mm
Kot rampe α_{maks}	1,36 stopinj
Vrtalno cirkularno rezkanje $\varnothing D_{\text{maks}}$	82 mm
Izvedba držala	z navojem
Rezkarji za ploščice oblike	okrogli
Uporaba za rezkanje	Cirkularno rezkanje
Uporaba za rezkanje	Poševno pogrezanje
Delitev rezil	neenakomerna
Zamenjava orodja	PowerCard
Vrsta izdelka	Kopirni rezkar

Pribor

PrecisionBit za Torx Plus®, 1/4 cole E 6,3 Profil Torx Plus® 15IP	674252 15IP
Garnitura vijakov za obračalne ploščice 10-delne	219804
Momentni izvijač, fiksno nastavljen nastavljeni vrtilni moment 3,8 Nm	211750 3,8