

Garant

Kopirni rezkar 0° negativen, z izvrtino, Ø D/število rezil Z: 52/4mm



Podatki za naročanje

Številka za naročanje	212165 52/4
GTIN	4045197193926
Razred artikla	210

Opis

Izvedba:

Rezkalna glava z neenakomerno razdelitvijo za miren tek.

- **Visoka natančnost planega in krožnega teka.**
- **Brezstopenjsko nastavljanje položaja pri obrabi rezalnega roba.**

Uporaba:

Z garnituro vijakov za obračalne ploščice art. 219800 – za vpenjanje obračalnih ploščic in varnostnih podložk.

Pazi:

Pri uporabi obračalnih rezalnih ploščic s pozitivno geometrijo se **ne smejo** uporabljati varovalni vijaki in ploščice.

Napotek:

Uporabite momentni izvijač GARANT TQ art. **211750 vel. 5,7** s stebлом art. **674252 vel. 20IP**.

$a_{p\max} = 3,5$ mm.

Tehnični opis

primerna obračalna rezalna ploščica	RD..1604
Garnitura varnostnih podložk	219955

Garnitura vijakov za obračalne ploščice	219800 (20IP; 5,7 Nm)
Celotna dolžina L_{celotna}	50 mm
$\varnothing D_3$	36 mm
\varnothing rezila D_c	52 mm
\varnothing vpenjalne izvrtine	22 mm
Število rezil Z	4
z notranjim hlajenjem	da
Vrtalno cirkularno rezkanje $\varnothing D_{\text{min}}$	88 mm
Vrtalno cirkularno rezkanje $\varnothing D_{\text{maks}}$	102 mm
Vrtalno cirkularno rezkanje a_p	3,5 mm
Dolžina rampe L za α_{maks}	31,92 mm
Kot rampe α_{maks}	2,01 stopinj
Nastavitveni kot κ	15 – 30 stopinj
Fz Helix	0,7
Izvedba držala	z izvrtino
Rezarji za ploščice oblike	okrogli
Uporaba za rezkanje	Poševno pogrezanje
Uporaba za rezkanje	Cirkularno rezkanje
Delitev rezil	neenakomerna
Zamenjava orodja	PowerCard
Vrsta izdelka	Kopirni rezkar

Pribor

Garnitura vijakov za obračalne ploščice 10-delne	219800
PrecisionBit za Torx Plus®, 1/4 cole E 6,3 Profil Torx Plus® 20IP	674252 20IP
Momentni izvijač, fiksno nastavljen nastavljeni vrtilni moment 5,7 Nm	211750 5,7

Garnitura varnostnih podložk10-delne

219955