


ZDET 16M503 PDFR-721, GH1, Tip: ALU

Podatki za naročanje

Številka za naročanje	220810 ALU
GTIN	2050002058354
Razred artikla	28E

Opis
Priporočilo:

Pri zamenjavi obračalne ploščice zamenjajte tudi vpenjalni vijak. Nadomestni vpenjalni vijaki so dobavljeni skupaj z obračalno ploščico.

Napotek:

f_z za $a_e = 0,3 \times D$.

Tehnični opis

f_z za grobo obdelavo $a_{p\text{ maks}}$ 16 mm	0,12 - 0,25 mm
f_z za gladilno rezkanje a_p 1 mm	0,02 - 0,1 mm
Tip	ALUMINIJ
f_z predhodno gladilno rezkanje a_p 3 mm	0,05 - 0,15 mm
Debelina ploščice S	5 mm
ISO-oznaka obračalne ploščice	ZDET 16M5 PDFR-721
Zvrst	GH1
Rezalni material	HM

Število zamenljivih ploščic/rezil	2
Vrsta izdelka	Obračalne rezalne ploščice za rezkanje

Uporabniški podatki

	Primernost	V _c	ISO-oznaka
Al umetna masa	primerno	1640 m/min	N
Al (kratki odrezki)	primerno	1370 m/min	N
Al > 10% Si	primerno	1095 m/min	N
mokro maks.	primerno		
mokro min.	pogojno primerno		
suho	pogojno primerno		
Zrak	pogojno primerno		