

Garant**RDHX 0501 MOTN, HB7505, Tip: HART**

Podatki za naročanje

Številka za naročanje	212185 HART
GTIN	4045197302403
Razred artikla	21A

Opis

Izvedba:

Vse obračalne rezalne ploščice so primerne za uporabo tako z negativnimi 0° kot tudi s pozitivnimi 7° nosilci.

Napotek:

Orientacijske vrednosti za $a_e = 0,3 \times D/a_{pmaks.} = 1,1 \text{ mm}$.

Tehnični opis

Tip	TRDA
ISO-oznaka obračalne ploščice	RDHX 0501 MOTN
Rezalni material	HM
Zvrst	HB7505
Podajanje f_z na zob	0,08 mm
Število zamenljivih ploščic/rezil	1
Vrsta izdelka	Obračalne rezalne ploščice za rezkanje

Uporabniški podatki

	Primernost	V_c	ISO-oznaka
Jeklo < 500 N/mm	pogojno primerno	275 m/min	P
Jeklo < 750 N/mm	pogojno primerno	275 m/min	P
Jeklo < 900 N/mm	pogojno primerno	250 m/min	P
Jeklo < 1100 N/mm	primerno	160 m/min	P
Jeklo < 1400 N/mm	primerno	125 m/min	P
Jeklo < 55 HRC	primerno	155 m/min	H
Jeklo < 60 HRC	primerno	140 m/min	H
Jeklo < 67 HRC	pogojno primerno	110 m/min	H
GG(G)	primerno	240 m/min	K
mokro maks.	pogojno primerno		
suho	primerno		